



LNH2080M6A

Wkładka bezp. nożowa NH2 wsk.podw. uchwyt nieiz.AM 80A 690VAC

Właściwości techniczne

Architektura

Charakterystyka wyzwalania	aM
----------------------------	----

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	NH2
Charakterystyka bezpiecznika	aM

Napięcie

Typ napięcia zasilania	AC
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	690 - 690 V
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz	690 - 690 V

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	80 A
-----------------	------

Warunki użytkowania

Izolowany	Nie
-----------	-----

Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączenia Icn zgodnie z IEC 60898-1	80 kA
--	-------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	4,70 W
--	--------

Wymiary

Wysokość	150 mm
Szerokość	51 mm
Głębokość	72 mm

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak