




85020100



Netinbouwelement voor KNX RF

Technische karakteristieken

Instellingen

Ondersteunde instelmodus quicklink

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF Ja

Aansluitwijze Klemmontage
Schroefaansluiting

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Afmetingen

Inbouwdiepte 22 mm

Materiaal

Materiaal Metaal
Kunststof

Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Duurzaamheid

RoHS conform Ja