



FP14TN2

Armoire, univers, IP54, classe de protection I, 1700x1050x205mm, inoccupé

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	1700 mm
Largeur	1050 mm
Profondeur	205 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP54
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Loquet rabattable et avec crémone
Résistance aux chocs IK	IK09

#### Equipement

Nombre de travée de large	4
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	8

#### Installation, montage

Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

#### Matière

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier

#### Equipement

Nombre rangées	11
----------------	----

#### Matière

Finition	Mat
----------	-----

#### Cache, porte

Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----