



VF412PE

**Caja empotrable golf serie VF, 4 filas, 48M, puerta op. blanca, regleta y chasis**

**Características técnicas**

**Tensión**

Tensión nominal	400 - 400 V
-----------------	-------------

**Instalación, montaje**

Adecuado para uso en exteriores	No
Montaje en	Empotrado

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	63 A
----------------------------	------

**Equipo**

Número de perfiles DIN	4
Número de filas	4
Número de sección en anchura	1
Con cierre	No
Tiene bloque de terminales neutro	No

**Capacidad**

Número de módulos	48
-------------------	----

**Funciones**

Con entradas de conductos	Sí
---------------------------	----

**Dimensiones**

Altura	688 mm
Anchura	352 mm
Profundidad	97,50 mm
Altura de la instalación	652 mm
Anchura de instalación	318 mm

**Tapa, puerta**

Número de puertas de armario	1
Número de bloqueos	0

**Dimensiones**

Profundidad del montaje	72 mm
Número de unidades en ancho	12

**Tapa, puerta**

La puerta/cubierta es transparente	No
Tipo de puerta de armario	Puerta simple

**Materiales**

Material	Plástico
Código RAL	9010
Colour	Blanco puro

**Equipo**

Tiene bloque de bornes de conexión a tierra	Sí
---	----

**Materiales**

Resistente a los rayos ultravioleta	No
-------------------------------------	----

**Equipo**

Tiene placa de montaje	No
------------------------	----

**Seguridad**

Clase de protección	Clase de aislamiento II
Resistencia al impacto IK	IK07
Clase de protección de entrada (IP)	IP40

---

**Seguridad**

Tipo de cerradura	Cierre a presión Sin bloqueo
Ensayo del hilo incandescente	650 °C
Clase de protección con puerta	IP40

---

**Sostenibilidad**

Conforme RoHS	Sí
---------------	----