



G2GG100

Cartouche fusible HPC ASE taille 2 500V~ 100A

Caractéristiques techniques

Architecture

Courbe	gG
--------	----

Fusible

Taille de l'élément fusible	SEV2
-----------------------------	------

Caractéristique du fusible	gG
----------------------------	----

Tension

Type de tension d'alimentation	AC
--------------------------------	----

Tension assignée d'emploi Ue	500 - 500 V
------------------------------	-------------

Tension assignée CA 50 Hz	500 - 500 V
---------------------------	-------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	100 A
-------------------------	-------

Conditions d'utilisation

Isolé	Non
-------	-----

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1	120 kA
---	--------

Dimensions

Hauteur	134 mm
---------	--------

Largeur	45 mm
---------	-------

Profondeur	45 mm
------------	-------

Durabilité

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----