



HMT201DR

Vermogensautomaat h3+, P250 TM 4P4D N0-100% 200 A 50 kA, boutaansluiting

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	200 A
Uiterste uitschakelvermogen bij 400 V (EN 60947-2)	50 kA
Uiterste uitschakelvermogen bij 240 V (EN 60947-2)	65 kA
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC 60947-2	65 kA
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 400 VAC volgens IEC 60947-2	50 kA
Nominale stroom bij 10 °C conform 60947-2	263,80 A
Nominale stroom bij 15 °C conform 60947-2	256,70 A
Nominale stroom bij 20 °C conform 60947-2	249,40 A
Nominale stroom bij 25 °C conform 60947-2	241,90 A
Nominale stroom bij 30 °C conform 60947-2	234,10 A
Nominale stroom bij 35 °C volgens IEC 60947	226,10 A
Nominale stroom bij 40 °C volgens IEC 60947	217,70 A
Nominale stroom bij 45 °C conform 60947-2	209 A
Nominale stroom bij 50 °C conform 60947-2	200 A
Nominale stroom bij 55 °C conform 60947-2	190,50 A
Nominale stroom bij 60 °C volgens IEC 60947	180,50 A
Nominale stroom bij 65 °C conform 60947-2	170 A
Nominale stroom bij 70 °C conform 60947-2	158,70 A

Uitvoering

Aantal polen	4
Bedieningselement	Schakel
Uitvoering component	Vaste inbouw
Positie N-aansluiting	Links

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale stroomspanning Uimp	8000 V
Nominale isolatiespanning Ui	800 V
Nominale spanning Ue	220 - 690 V

Funcities

Trip unit	TM A/A
-----------	--------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	36 W
----------------------------------	------

Levensduur

Elektrische levensduur in aantal cycli	10000
Maximale aantal mechanische schakelingen	40000

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP4X
--	------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	35 - 150 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	35 - 185 mm ²

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Instellingen

	0,63
	0,8
	1

Kabel

Materiaal kabel	Koper Aluminium
-----------------	--------------------

Compatibiliteit

Compatibel met aardlekelement	Ja
Geschikt voor DIN-rail	Nee
Geschikt voor verdeelbord	Ja

Afmetingen

Afmetingen	165 x 140 mm
Hoogte	165 mm
Breedte	140 mm
Diepte	97 mm
Afgaand railsysteem: breedte, hoogte, diameter schroef (max.)	4 mm 8,5 mm 25 mm
Upstream railsysteem: breedte, hoogte, diameter schroef (max.)	4 mm 8,5 mm 25 mm

Installatie, montage

Montage/aansluitpositie	Front
Aandraaimoment	12 - 12 NM
Aandraaimoment aansluitklem onder	12 - 12 NM
Aandraaimoment aansluitklem boven	12 - 12 NM

Elektrische beveiliging

Directe beveiliging (lg): instellingscoëfficiënt	6 8 10 12
--	--------------------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja