



LNH2080M

**NH-Sicherungseinsatz NH2C gG 500V 80A Kombi-Melder Grifflasche spannungsführend**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Auslösecharakteristik

gG

**Sicherung**

Sicherungsgröße

NH2C

Sicherungscharakteristik

gG

**Spannung**

Versorgungsspannungsart

AC

Bemessungsbetriebsspannung Ue

500 - 500 V

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz

500 - 500 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom

80 A

**Einsatzbedingungen**

Isoliert

Nein

**Elektrische Hauptattribute**

Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-1

120 kA

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

8.30 W

**Abmessungen**

Höhe

150 mm

Breite

39 mm

Tiefe

72.5 mm

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei

Ja

REACH-konform

Ja

RoHS-konform

Ja