



HNA026H

## Učinski prekidač, x160 4P 40kA 25A

### Tehničke karakteristike

#### Električna struja

|                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Nazivna struja                                                        | 25 A  |
| Nazivna krajnja kratkospojna prekidna moć Icu pri 400V AC IEC 60947-2 | 40 kA |
| Nazivna krajnja kratkospojna prekidna moć Icu pri 240V AC IEC 60947-2 | 85 kA |
| Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 230V AC po IEC 60947-2          | 40 kA |

#### Arhitektura

|             |   |
|-------------|---|
| Broj polova | 4 |
|-------------|---|

#### Električna struja

|                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 400V AC po IEC 60947-2 | 20 kA |
|--------------------------------------------------------------|-------|

#### Frekvencija

|             |            |
|-------------|------------|
| Frekvencija | 50 - 60 Hz |
|-------------|------------|

#### Napon

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp | 8000 V      |
| Nazivni izolacijski napon Ui          | 690 V       |
| Nazivni radni napon Ue                | 220 - 415 V |

#### Funkcije

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Zaštitna/trip jedinica | TM A/F |
|------------------------|--------|

#### Snaga

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Ukupni gubitak snage pri IN | 13,70 W |
|-----------------------------|---------|

#### Izdržljivost

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Električna izdržljivost u broju ciklusa | 10000 |
| Broj mehaničkih operacija               | 20000 |

#### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP4X |
|-------------------------------|------|

#### Veza

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Presjek fleksibilnog vodiča | 4 - 70 mm <sup>2</sup> |
| Presjek krutog provodnika   | 4 - 95 mm <sup>2</sup> |

#### Instalacija, montaža

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Nazivni zatezni moment      | 6 - 6 Nm       |
| Položaj za montažu/spajanje | Prednja strana |

#### Povezivost

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Vrsta veze | Vijčana stezaljka |
|------------|-------------------|

#### Postavke

|  |      |
|--|------|
|  | 0,63 |
|  | 0,8  |
|  | 1    |

#### Dimenzije

|        |        |
|--------|--------|
| Visina | 130 mm |
| Širina | 100 mm |
| Dubina | 68 mm  |

#### Održivost

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-bez SVHC    | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |