



NBN620

Jistič 3 + N 20A, char.B, 10 kA

Technické vlastnosti

Architektura

Typ pólu	3P+N
Vypínací charakteristika	B

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Elektrický proud

Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 230 V AC (IEC 60947-2)	30 kA
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 400 V AC (IEC 60947-2)	15 kA
Jmenovitá provozní vypínací schopnost Ics pod 230 V AC podle IEC 60947-2	15 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn při 230V AC podle IEC 60898-1	10 kA
Jmenovitý proud	20 A
Jmenovitý proud při 0 °C	22,73 A
Jmenovitý proud při 10 °C	21,86 A
Jmenovitý proud při -10 °C	23,57 A
Jmenovitý proud při 15 °C	21,41 A
Jmenovitý proud při -15 °C	23,98 A
Jmenovitý proud při 20 °C	20,95 A
Jmenovitý proud při -20 °C	24,38 A
Jmenovitý proud při 25 °C	20,48 A
Jmenovitý proud při -25 °C	24,78 A
Jmenovitý proud při 30 °C	20 A
Jmenovitý proud při 35 °C	19,48 A
Jmenovitý proud při 40 °C	18,94 A
Jmenovitý proud při 45 °C	18,39 A
Jmenovitý proud při 5 °C	22,30 A
Jmenovitý proud při -5 °C	23,16 A
Jmenovitý proud při 50 °C	17,81 A
Jmenovitý proud při 55 °C	17,22 A
Jmenovitý proud při 60 °C	16,61 A
Jmenovitý proud při 65 °C	15,98 A
Jmenovitý proud při 70 °C	15,32 A

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Hlavní elektrické atributy

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1	10 kA
--	-------

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment	2,80 - 2,80 Nm
Jmenovitý utahovací moment horní svorky	2,80 - 2,80 Nm
Jmenovitý utahovací moment spodní svorky	2,80 - 2,80 Nm
Možnost montáže v úhlu 360°	Ano
Typ dolního připojení modulárních zařízení	Biconnect
Typ horního připojení modulárních zařízení	Šroubová svorka

Kapacita

Počet modulů	4
--------------	---

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
Zarovnání dolního připojení pro modulární zařízení	Zarovnaná svorka
Zarovnání horního připojení pro modulární zařízení	Zarovnaná svorka

Napětí

Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	6000 V
Jmenovité izolační napětí	500 V

Napětí

Provozní napětí AC	400 - 400 V
Typ napájecího napětí	AC

Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 70 °C
Stupeň znečištění podle IEC 60664/IEC 60947-2	2
Třída omezení energie I ² t	3

Připojení

Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče	1 - 25 mm ²
Průřez vstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče	1 - 25 mm ²
Průřez vstupu se šrouby, pro plné vodiče	1 - 35 mm ²
Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče	1 - 35 mm ²

Rozměry

Hloubka	70 mm
Šířka	70 mm
Výška	83 mm

Trvanlivost

Elektrická životnost v počtu cyklů	4000
Mechanická životnost v cyklech	20000

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	10,87 W
--	---------

Ilustrace a výkresy

