




29511606



B.x Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie RGB antracyt mat

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe 230 V

Moc

Moc zużyta w W 2 W

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Oświetlenie

Typ źródła światła LED

Materiały

Kolor Antracyt

Kod RAL 7021

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Metal

Tworzywo sztuczne

Obróbka Stan surowy

Wymiary

Wysokość 70 mm

Szerokość 70 mm

Głębokość 50 mm

Rodzaj połączenia

Przekrój przewodu 2,50 - 2,50 mm²

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Dodatkowe informacje

Oświetlenie Kolory oświetlenia – biały zimny, biały ciepły, niebieski, pomarańczowy, czerwony, zielony, fioletowy (magenta) – oraz sekwencja kolorów ustawiane łącznikiem przyciskowym
Zatrzymanie sekwencji kolorów w dowolnym momencie łącznikiem przyciskowym

Oznaczenie Folie z nadrukowanymi symbolami, do zakładania

Nadruk Bez nadruku

Odpowiednie do

Berker B.x

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak