



HWX047H

Contacto auxiliar de señalización de defecto HW1 (FS)

Características técnicas

Corriente eléctrica

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Corriente nominal 230 V AC15 | 4 A |
|------------------------------|-----|

Conectividad

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Tipo de montaje | Montaje por clic |
|-----------------|------------------|

Conexión

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Tipo de contactos | 1 cambio |
|-------------------|----------|

Tensión

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Tensión asignada de aislamiento Ui             | 690 V  |
| Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) | 1500 V |
| Tipo de alimentación de tensión                | CA/CC  |

Frecuencia

|            |            |
|------------|------------|
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Endurancia

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Endurancia mecánica en número de maniobras | 15000 |
|--------------------------------------------|-------|

Condiciones de uso

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamiento | -25 - 70 °C |
|-------------------------------|-------------|

Endurancia

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Endurancia eléctrica en número de ciclos | 3025 |
|------------------------------------------|------|

Condiciones de uso

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Temperatura de almacenamiento/transporte | -40 - 70 °C |
|------------------------------------------|-------------|

Potencia

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal | 0 W |
|--------------------------------------------------------------|-----|

Seguridad

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Índice de protección IP | IP4X |
|-------------------------|------|

Sostenibilidad

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Sin halógenos         | Sí |
| REACH – libre de SVHC | Sí |
| Conforme con RoHS     | Sí |