




WXF122

### Prise de courant gallery 2P+T double

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 16 A |
|-------------------------|------|

##### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -10 - 35 °C |
|------------------------|-------------|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Matières

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Couleur                | Gris               |
| Code RAL               | 7011               |
| Finition de la surface | Mat                |
| Matière                | Polycarbonate (PC) |
| Traitement             | Non traité         |

##### Dimensions

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Hauteur                              | 73,80 mm  |
| Largeur                              | 144,80 mm |
| Nombre d'unités                      | 2         |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 40 mm     |

##### Connectivité

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Type de montage | Clipsé<br>Fixation par vis |
|-----------------|----------------------------|

##### Équipement

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Connecteur/type de fiche prise de courant     | Norme française NF |
| Insert central incliné                        | No                 |
| Avec couvercle à charnière                    | No                 |
| Broche ronde de protection de mise à la terre | Oui                |
| Avec lampe de signalisation                   | No                 |

##### Accessoires

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Étiquetés, avec champ d'étiquetage | No |
|------------------------------------|----|

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 4 |
|-------------------|---|

##### Sécurité

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Avec une protection renforcée des contacts | No   |
| Résistance aux chocs IK                    | IK02 |
| Indice de protection IP                    | IP20 |

##### Fonctions

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Avec éclairage d'orientation | No |
| Avec éclairage fonctionnel   | No |

##### Identification

|                  |    |
|------------------|----|
| Avec inscription | No |
|------------------|----|

##### Textes

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| Protection | Protection renforcée contre les contacts accidentels |
|------------|------------------------------------------------------|

##### Adapté à

|          |  |
|----------|--|
| Hager ga |  |
|----------|--|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |