



G4GG40

### Cartouche fusible HPC ASE taille 4 500V~ 40A

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Courbe

gG

##### Fusible

Taille de l'élément fusible

SEV4

Caractéristique du fusible

gG

##### Tension

Type de tension d'alimentation

AC

Tension assignée d'emploi Ue

500 - 500 V

Tension assignée CA 50 Hz

500 - 500 V

##### Courant électrique

Courant assigné nominal

40 A

##### Conditions d'utilisation

Isolé

Non

##### Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1

120 kA

##### Dimensions

Hauteur

162 mm

Largeur

55 mm

Profondeur

55 mm

##### Durabilité

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui