




303808



## Comutador de escada duplo, 10AX 250V

### Características técnicas

#### Corrente elétrica

10 AX (100W LED (SBL))

#### Instalação, montagem

Montagem

Encastrar

#### Tensão

Tensão nominal

250 V

#### Frequência

Frequência

50 - 60 Hz

#### Materiais

Acabamento

Mate

Material

Metal  
Plástico

#### Identificação

Sistema de montagem

Elemento básico

#### Conetividade

Tipo de montagem

Montagem com garras

#### Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)

2

#### Dimensões

Dimensões

71 x 71 mm

Profundidade da montagem

31 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar

35 mm

#### Segurança

Índice de proteção IP

IP20

Resistência ao impactos IK

IK07

#### Arquitetura

Tipo de órgão de comando

Tecla dupla

#### Corrente elétrica

Corrente nominal

10 A

#### Texto

Modo de instalação

Com garras de expansão

Tipo de ligação

Com terminais de parafuso

Iluminação

Para iluminação

Modo de comutação

Interrutor/comutador duplo, terminais de entrada isolados

#### Sustentabilidade

Conformidade RoHs

Sim