



14177103

**K.1/K.5 - tecla "0" c/ visor, alumínio**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tipo de órgão de comando | Tecla simples |
|--------------------------|---------------|

**Materiais**

|            |           |
|------------|-----------|
| Cor        | Alumínio  |
| Código RAL | 9006      |
| Acabamento | Mate      |
| Material   | Alumínio  |
| Tratamento | Anodizado |

**Dimensões**

|              |       |
|--------------|-------|
| Altura       | 55 mm |
| Largura      | 71 mm |
| Profundidade | 25 mm |

**Conetividade**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Tipo de montagem | Montagem de braçadeira |
|------------------|------------------------|

**Equipamento**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Janela de controlo/saída de luz | Sim |
|---------------------------------|-----|

**Acessórios**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

**Segurança**

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Índice de proteção IP                         | IP20                                    |
| Resistência ao impactos IK                    | IK05                                    |
| Utilizável na classe de proteção IP mais alta | IP44 em combinação com conjunto vedante |

**Texto**

|                                       |                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Impressão                             | Com gravação "0"                                                |
| Modo de instalação                    | Fixação com grampos                                             |
| Iluminação                            | Para iluminação ou monitorização de circuitos                   |
| Botão de pressão                      | Também para aplicações KNX: botão de pressão de grupo, 1 canais |
| Comutador basculante/botão de pressão | Para comutadores basculantes com múltiplos polos                |

**Adequado para**

|     |  |
|-----|--|
| K.x |  |
|-----|--|

**Sustentabilidade**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Livre de halógeno     | Sim |
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs     | Sim |