



B45031

### Prise TerCia 2 pôles + terre triple détournée spécial goulotte rouge

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 16 A |
|-------------------------|------|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Matière

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Couleur    | Rouge              |
| Code RAL   | 3001<br>9010       |
| Finition   | Mat                |
| Matériau   | Polycarbonate (PC) |
| Traitement | Laqué              |

##### Dimensions

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Hauteur                              | 45 mm    |
| Largeur                              | 135 mm   |
| Profondeur                           | 22,80 mm |
| Nombre d'unités                      | 1        |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 40 mm    |

##### Installation, montage

|             |          |
|-------------|----------|
| Montage sur | Encastré |
|-------------|----------|

##### Connectivité

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Type de raccordement | Borne à vis      |
| Type de montage      | Fixation par vis |

##### Équipement

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Type de connecteur/prise de courant                | Norme française NF |
| Insert central rotatif                             | Oui                |
| Avec couvercle à charnière                         | Non                |
| Avec broche ronde de protection de mise à la terre | Oui                |
| Avec lampe de signalisation                        | Non                |

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 6 |
|-------------------|---|

##### Sécurité

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Avec protection renforcée des contacts | Non   |
| Résistance aux chocs IK                | IK07  |
| Classe de protection (IP)              | IP21D |

##### Fonctions

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Avec éclairage d'orientation | Non |
|------------------------------|-----|

##### Identification

|                  |     |
|------------------|-----|
| Avec inscription | Non |
|------------------|-----|

##### Textes

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| Protection | Avec protection contre les surcharges et les courts-circuits |
|------------|--------------------------------------------------------------|

##### Adapté à

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Module de bureau / Sortie de câble / Système de colonne 45 Eco Iboco / Système de colonne 45 Iboco / TA-C45 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|