




HTS620C

### MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P+N, Cs, 20 A, szyny Cu 40-12x5/10mm

#### Właściwości techniczne

##### Architektura

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Charakterystyka wyzwalania | Cs    |
| Układ biegunów             | 3P+N  |
| Liczba biegunów            | 4     |
| Pozycja neutralna          | Prawy |

##### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 20 A |
|-----------------|------|

##### Instalacja, montaż

|                |             |
|----------------|-------------|
| Sposób montażu | System szyn |
|----------------|-------------|

##### Napięcie

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe izolacji $U_i$        | 690 V       |
| Napięcie znamionowe łączeniowe $U_e$ (AC) | 230 - 400 V |

##### Prąd elektryczny

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Min./maks. wartość progowa sterowania termicznego AC | 1,13 - 1,45 A |
| Znamionowa moc przełączania $I_{cn}$                 | 25 kA         |

##### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 6 |
|----------------|---|

##### Rodzaj połączenia

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 1 - 16 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego    | 1 - 25 mm <sup>2</sup> |

##### Wymiary

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Wysokość                          | 158 mm      |
| Szerokość                         | 81 mm       |
| Głębokość                         | 116 mm      |
| Wymiary                           | 158 x 81 mm |
| Szerokość/grubość szyny zbiorczej | 12 - 12 mm  |

##### Moc

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego | 3,80 W  |
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 11,40 W |

##### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

##### Warunki użytkowania

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy               | -25 - 55 °C |
| Temperatura przechowywania/transportu | -25 - 80 °C |

##### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

##### Sprzęt

|              |     |
|--------------|-----|
| Quickconnect | Tak |
|--------------|-----|

##### Zrównoważony rozwój

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|