



303550

Doble int. on/off 10AX,250V pared hueca

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 AX (100W LED (SBL))
--------------------------	------------------------

Instalación, montaje

Montaje en	Montaje en superficie
------------	-----------------------

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Materiales

Acabado de la superficie	Mate
--------------------------	------

Material	Metal Plástico
----------	-------------------

Identificación

Disposición de montaje	Elemento básico
------------------------	-----------------

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje con tornillos
-----------------	-----------------------

Controles e indicadores

Número de teclas	2
------------------	---

Dimensiones

Dimensiones	71 x 71 mm
-------------	------------

Profundidad de montaje	31 mm
------------------------	-------

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	35 mm
---	-------

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Arquitectura

Elemento de control/operación	Tecla doble
-------------------------------	-------------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	10 A
----------------------------	------

Texto

Tipo de montaje	Profundidad de montaje pequeña Para fijación atornillada Sin garras de expansión
-----------------	--

Tipo de conexión	Con bornes de conexión rápida
------------------	-------------------------------

Iluminación	Para circuito iluminación y control
-------------	-------------------------------------

Tipo de conmutación / variante	Serie
--------------------------------	-------

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
---------------	----

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----