




85421201

R.classic/1930/Glas KNX RF Uniwersalny ściemniacz przyciskowy 1-kr, mechanizm

Właściwości techniczne

Napięcie

Zakres napięcia pracy	230 - 230 V
-----------------------	-------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Materiały

Materiał	Metal Tworzywo sztuczne
----------	----------------------------

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	32 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	33,20 mm

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Przycisk pojedynczy
-----------------------------	---------------------

Moc

Zużycie energii w trybie oczekiwania	0,30 W
--------------------------------------	--------

Oświetlenie

Lampy LED 230 V z możliwością ściemniania	5 - 70 W
---	----------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Dodatkowe informacje

Zasada ściemniania	Automatyczne ustawianie trybu przełączania zależnego od obciążenia (metoda autoDetect) Regulacja poprzez wycięcie lub obcięcie fazy w zależności od rodzaju obciążenia, "samoucząca"
Bezpiecznik	Zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
Montaż	Z pazurkami rozporowymi
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Wejście rozszerzone	Z wejściem rozszerzenia dla łącznika przyciskowego (zestaw zwiern) z obsługą jednopoziomową i rozszerzeniem dla czujnika ruchu

Sprzęt

Wejście modułów dodatkowych	Tak
-----------------------------	-----

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak