



HW1W312DS

## Switch Disconnecter HW1 1250A 3P Drawout

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

|                                                                                  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Nominale stroom                                                                  | 1250 A |
| Toegekende korteduurstroom I <sub>cw</sub> t=1 s 220-240 VAC volgens IEC 60947-3 | 55 kA  |
| Toegekende korteduurstroom I <sub>cw</sub> t=1 s 380-415 VAC volgens IEC 60947-3 | 55 kA  |

#### Uitvoering

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Aantal polen         | 3          |
| Uitvoering component | Uitrijbaar |

#### Spanning

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Nominale isolatiespanning U <sub>i</sub>    | 1000 V  |
| Nominale stoothoudspanning U <sub>imp</sub> | 12000 V |

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -25 - 70 °C |
|---------------------|-------------|

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |