




HCF991H

**UTTAGSRAM M MRKSKYLT OBS! utgått**

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

|           |        |
|-----------|--------|
| Märkström | 1600 A |
|-----------|--------|

**Arkitektur**

|             |   |
|-------------|---|
| Antal poler | 4 |
|-------------|---|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Styr/manöverelement | Vippa |
|---------------------|-------|

**Anslutning**

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Area solid ledare | 3x 240 mm <sup>2</sup> |
|-------------------|------------------------|

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Area flexibel ledare | 3x 240 mm <sup>2</sup> |
|----------------------|------------------------|

**Spänning**

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Nominell isolationsspänning U <sub>i</sub> | 800 V |
|--------------------------------------------|-------|

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Nominell impulsskyddsspänning U <sub>imp</sub> | 8000 V |
|------------------------------------------------|--------|

**Utlösning**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Svarstid vid öppning | 10 ms |
|----------------------|-------|

**Frekvens**

|          |            |
|----------|------------|
| Frekvens | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

**Utrustning**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Motordrift valbar | Ja |
|-------------------|----|

**Funktioner**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Utlösningsenhet | Lastfrånskiljare |
|-----------------|------------------|

**Ström**

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Förlusteffekt per pol vid I <sub>n</sub> | 56,30 W |
|------------------------------------------|---------|

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Total effektförlust vid nominell märkström | 168,90 W |
|--------------------------------------------|----------|

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1 | 1053000 W |
|--------------------------------------------------|-----------|

**Användningsförhållanden**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Driftstemperatur | -25 - 70 °C |
|------------------|-------------|

**Skydd, dörr**

|        |    |
|--------|----|
| Låsbar | Ja |
|--------|----|

**Säkerhet**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP4X |
|---------------------|------|

**Hållbarhet**

|                |    |
|----------------|----|
| REACH-SVHC fri | Ja |
|----------------|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| RoHS-överensstämmelse | Ja |
|-----------------------|----|