



HNS080DC

Kompaktní jistič h3+ P160 TM 40 kA, 3-pólový, In 80 A

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	80 A
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 400 V AC (IEC 60947-2)	40 kA
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 240 V AC (IEC 60947-2)	50 kA
Jmenovitá provozní vypínací schopnost Ics pod 230 V AC podle IEC 60947-2	50 kA
Jmenovitá provozní vypínací schopnost Ics pod 400 V AC podle IEC 60947-2	40 kA
Jmenovitý proud při 10°C podle IEC 60947	102,30 A
Jmenovitý proud při 15°C podle IEC 60947	99,80 A
Jmenovitý proud při 20°C podle IEC 60947	97,20 A
Jmenovitý proud při 25°C podle IEC 60947	94,60 A
Jmenovitý proud při 30°C podle IEC 60947	91,80 A
Jmenovitý proud při 35°C podle IEC 60947	89 A
Jmenovitý proud při 40°C podle IEC 60947	86,10 A
Jmenovitý proud při 45°C podle IEC 60947	83,10 A
Jmenovitý proud při 50°C podle IEC 60947	80 A
Jmenovitý proud při 55°C podle IEC 60947	76,80 A
Jmenovitý proud při 60°C podle IEC 60947	73,40 A
Jmenovitý proud při 65°C podle IEC 60947	69,80 A
Jmenovitý proud při 70°C podle IEC 60947	66,10 A

Architektura

Počet pólů	3
Řídící/ovládací prvek	Přepínač
Typ konstrukce zařízení	Kompletní přístroj v krytu
Poloha neutrálního vodiče	Bez neutrálního

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Napětí

Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	8000 V
Jmenovité izolační napětí	800 V
Provozní napětí AC	220 - 690 V

Funkce

Vypínací spoušť	TM A/A
-----------------	--------

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	17,70 W
--	---------

Trvanlivost

Elektrická životnost v počtu cyklů	10000
Mechanická životnost v cyklech	40000

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP4X
-----------------	------

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	6 - 70 mm ²
Průřez plného vodiče	6 - 95 mm ²

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
---------------	-----------------

Kryt, dveře

Blokovatelné	Ano
--------------	-----

Nastavení

Nastavení knoflíku termální ochrany xIN	0,63 0,8 1
---	------------------

Kabel

Materiál kabelu	Měď
-----------------	-----

Přenos

Kompatibilní s RDC AOB	Ne
Vhodné pro lišty DIN	Ne
Vhodné pro rozvaděče	Ano

Rozměry

Rozměry	130 x 90 mm
Výška	130 mm
Šířka	90 mm
Hloubka	97 mm

Instalace, montáž

Montážní/připojovací poloha	Přední strana
Jmenovitý utahovací moment	6 - 6 Nm
Jmenovitý utahovací moment spodní svorky	6 - 6 Nm
Jmenovitý utahovací moment horní svorky	6 - 6 Nm

Elektrická ochrana

Okamžitá ochrana (li): koeficient nastavení číselníku	6 8 10 12
---	--------------------

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano