



303808



Prekidač, dupli, izmjenični, 10Ax/250V, jezgro sa odvojenim ulaznim klemama

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 10 AX (100W LED (SBL))

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Napon

Nazivni napon 250 V

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Obrada površine Mat
Materijal Metal
Plastika

Identifikacija

Raspored konstrukcije Osnovni element

Povezivost

Vrsta montaže Montaža kralama

Kontrole i indikatori

Broj tipki 2

Dimenzije

Dimenzije 71 x 71 mm
Ugrađena dubina 31 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija 35 mm

Sigurnost

Otpornost na udarce IK IK07

Električna struja

Nazivna struja 10 A

Tekst

Način instalacije Sa kralama
Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama
Rasvjeta Za osvjjetljenje
Taster Ne

Održivost

Usklađeno sa RoHS Da