




WXF251

### Prise TV gallery BNC traversante 10 db 2 modules

#### Caractéristiques techniques

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de postes  | 1 |
| Nombre de modules | 2 |

##### Connectivité

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Type de montage | Clipsé |
|-----------------|--------|

##### Atténuation

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Atténuation de raccordement à 860 MHz | 10 dB |
| Atténuation de passage à 860 MHz      | 10 dB |

##### Raccordement

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Type de connexion / prise | Prise de passage |
|---------------------------|------------------|

##### Fréquence

|                |             |
|----------------|-------------|
| Bande passante | 4 - 862 MHz |
|----------------|-------------|

##### Equipement

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de sorties | 1 |
|-------------------|---|

##### Matière

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Matériau | Métal<br>Plastique |
| Couleur  | Gris               |
| Code RAL | 7011               |

##### Dimensions

|            |       |
|------------|-------|
| Profondeur | 34 mm |
|------------|-------|

##### Installation, montage

|             |          |
|-------------|----------|
| Montage sur | Encastré |
|-------------|----------|

##### Identification

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Élément de base avec plaque d'adaptateur | Mécanisme |
|------------------------------------------|-----------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |