



LT350

**ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 3Χ630Α ΝΗ3**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Όνομαστικό ρεύμα	630 A
Όνομαστικό ρεύμα βραχυχρόνιας αντοχής I <sub>cw</sub> 1s IEC 60947	20,40 kA
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC22 κατηγορία B	630 A

**Ασφάλεια**

Μέγεθος ασφάλειας	NH3
-------------------	-----

**Σύνδεση**

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	70 - 300 mm <sup>2</sup>
Διατομή άκαμπτου αγωγού	70 - 300 mm <sup>2</sup>

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25 - 55 °C
-------------------------	-------------

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Όνομαστική ροπή σύσφιξης	20 - 20 Nm
--------------------------	------------

**Συχνότητα**

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Ισχύς**

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I <sub>n</sub>	57 W
--	------

**Αντοχή**

Αριθμός μηχανικών λειτουργιών	800
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας	200
Συνολική διάρκεια ζωής (μηχανική και ηλεκτρική αντοχή) IEC 60947-3 Πίνακας 4	1000

**Τάση**

Όνομαστική τάση μόνωσης U <sub>i</sub>	1000 V
Όνομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα U <sub>imp</sub>	8000 V

**Ασφάλεια**

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP3X
---------------------------	------

**Διαστάσεις**

Ύψος	306 mm
Πλάτος	250 mm
Βάθος	130 mm

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Τοποθέτηση	Πλάτη στήριξης
------------	----------------

**Βιωσιμότητα**

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι