



LT350

ΑΣΦΑΛΕΙΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 3Χ630Α ΝΗ3

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	630 A
Ονομαστικό ρεύμα βραχυχρόνιας αντοχής I_{cw} 1s IEC 60947	20,40 kA
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC22 κατηγορία B	630 A

Ασφάλεια

Μέγεθος ασφάλειας	NH3
-------------------	-----

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	70 - 300 mm ²
Διατομή άκαμπτου αγωγού	70 - 300 mm ²

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25 - 55 °C
-------------------------	-------------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ονομαστική ροπή σύσφιξης	20 - 20 Nm
--------------------------	------------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I_n	57 W
---	------

Αντοχή

Αριθμός μηχανικών λειτουργιών	800
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας	200
Συνολική διάρκεια ζωής (μηχανική και ηλεκτρική αντοχή) IEC 60947-3 Πίνακας 4	1000

Τάση

Ονομαστική τάση μόνωσης U_i	1000 V
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα U_{imp}	8000 V

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP3X
---------------------------	------

Διαστάσεις

Ύψος	306 mm
Πλάτος	250 mm
Βάθος	130 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Πλάτη στήριξης
------------	----------------

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι