




HMF280

Interruptor automático magnetotérmico serie HM 2P 80A curva C 10kA

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de polo	2P
Curva	C

Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna	415 - 415 V
Tipo de alimentación de tensión	CA
Tensión asignada de aislamiento Ui	500 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	6000 V

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Instalación, montaje

Par de apriete nominal	3,5 - 5,0 Nm
Tipo de conexión superior para aparatos modulares	Borne de tornillo
Tipo de conexión inferior para aparatos modulares	Borne de tornillo

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	80 A
Poder de corte en servicio Ics en AC según IEC 60898-1	7,50 kA
Poder de corte asignado Icn a 230V AC según IEC 60898-1	10 kA
Poder de corte último Icu a 230V AC (EN 60947-2)	10 kA
Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)	10 kA

Principales características eléctricas

Poder de corte asignado Icn según IEC 60898-1	10 kA
---	-------

Instalación, montaje

Par de apriete nominal del terminal inferior	3,60 - 3,60 Nm
Par de apriete nominal del terminal superior	3,60 - 3,60 Nm

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
-------------------------------------	------

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	11,98 W
--	---------

Endurancia

Endurancia eléctrica en número de ciclos	4000
Número de maniobras mecánicas	20000

Conexión

Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos	1 - 70 mm²
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles	1 - 50 mm²
Sección transversal de conductor flexible	50 mm²
Sección transversal de conductor rígido	70 mm²

Condiciones de uso

Grado de polución / IEC 60664/IEC 60947-2	3
Protección a la humedad en el aire	Para todos los climas
Temperatura de funcionamiento	-25 - 70 °C

Capacidad

Número de módulos	3
-------------------	---

Conectividad

Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modulares	Bornes alineados
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modulares	Bornes alineados

Dimensiones

Altura	90 mm
Anchura	53 mm
Profundidad	70 mm

Sostenibilidad

Conforme REACH	Si
Conforme RoHS	Si