



NH1LP25MR

**NH-Sicherungseinsatz Grösse 1 400V~ gG 25A Stirnkennmelder**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Auslösecharakteristik

gG

**Sicherung**

Sicherungsgrösse

NH1

Sicherungscharakteristik

gG

**Spannung**

Versorgungsspannungsart

AC

Bemessungsbetriebsspannung Ue

400 - 400 V

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz

400 - 400 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom

25 A

**Einsatzbedingungen**

Isoliert

Nein

**Elektrische Hauptattribute**

Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-1

100 kA

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

2.80 W

**Abmessungen**

Höhe

135 mm

Breite

50 mm

Tiefe

64 mm

**Nachhaltigkeit**

REACH-konform

Ja

RoHS-konform

Ja