



NH1LP224MR

NH-Sicherungseinsatz Grösse 1 400V~ gG 224A Stirnkennmelder

Technische Eigenschaften

Architektur

Auslösecharakteristik	gG
-----------------------	----

Sicherung

Sicherungsgrösse	NH1
Sicherungscharakteristik	gG

Spannung

Versorgungsspannungsart	AC
Bemessungsbetriebsspannung Ue	400 - 400 V
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	400 - 400 V

Elektrischer Strom

Nennstrom	224 A
-----------	-------

Einsatzbedingungen

Isoliert	Nein
----------	------

Elektrische Hauptattribute

Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-1	100 kA
--	--------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	15.10 W
---------------------------------------	---------

Abmessungen

Höhe	135 mm
Breite	50 mm
Tiefe	64 mm

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja