




633023

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 16 AX (200W LED (SBL))

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Napon

Nazivni napon 400 V

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Materijal Metal
Plastika

Identifikacija

Raspored konstrukcije Osnovni element

Povezivost

Vrsta montaže Montaža stezaljkama
Vijčani spoj

Kontrole i indikatori

Broj tipki 3

Dimenzije

Dimenzije 71 x 71 mm

Ugrađena dubina 32 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 35 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Otpornost na udarce IK IK07

Arhitektura

Kontrolni/radni element Tipka

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Tekst

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Rasvjeta Može se osvijetliti pomoću neonske svjetiljke, klasične ili LED jedinice sa N klemom

Promjena načina rada 3x 1-polni off

Održivost

Usklađeno sa RoHS Da