



LNH3355M6A

**NH-Sicherungseinsatz NH3 690V aM 355A Kombimelder Griffflasche spannungsführend**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Auslösecharakteristik | aM |
|-----------------------|----|

**Sicherung**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Sicherungsgröße | NH3 |
|-----------------|-----|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Sicherungscharakteristik | aM |
|--------------------------|----|

**Spannung**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Versorgungsspannungsart | AC |
|-------------------------|----|

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 690 - 690 V |
|-------------------------------|-------------|

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Bemessungsspannung bei AC 50 Hz | 690 - 690 V |
|---------------------------------|-------------|

**Elektrischer Strom**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Bemessungsstrom IN | 355 A |
|--------------------|-------|

**Einsatzbedingungen**

|          |      |
|----------|------|
| Isoliert | Nein |
|----------|------|

**Elektrische Hauptattribute**

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1 | 80 kA |
|-----------------------------------------------|-------|

**Leistung**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Leistungsabgabe bei IN | 24 W |
|------------------------|------|

**Abmessungen**

|      |        |
|------|--------|
| Höhe | 200 mm |
|------|--------|

|        |       |
|--------|-------|
| Breite | 70 mm |
|--------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| Tiefe | 86 mm |
|-------|-------|

**Nachhaltigkeit**

|             |    |
|-------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
|-------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
|-----------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|