



LT350

Fusible-interrupteur LT Gr.3 630A pour plaque de montage, raccordement M10

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
Courant assigné admissible sous 1 seconde IEC60947	20.40 kA
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B	630 A

Fusible

Taille de l'élément fusible	NH3
-----------------------------	-----

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	70 - 300 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	70 - 300 mm ²

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 55 °C
------------------------	-------------

Installation, montage

Couple de serrage	20 - 20 Nm
-------------------	------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	57 W
-----------------------------------	------

Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	800
Endurance électrique en nombre de cycles	200
Durée de vie totale de l'appareil (mécanique+électrique) IEC60947-3 tabl.4	1000

Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V

Sécurité

Indice de protection IP	IP3X
-------------------------	------

Dimensions

Hauteur	306 mm
Largeur	250 mm
Profondeur	130 mm

Installation, montage

Montage	Platine de fixation
---------	---------------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui