




633023



Interruptor 3x1 polo off 16AX,400V

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 16 AX (200W LED (SBL))

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Tensión

Tensión asignada 400 V

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Materiales

Acabado de la superficie Mate
Material Metal
Plástico

Identificación

Disposición de montaje Elemento básico

Conectividad

Tipo de montaje Montaje con abrazadera
Conexión con tornillos

Controles e indicadores

Número de teclas 3

Dimensiones

Dimensiones 71 x 71 mm
Profundidad del montaje 32 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar 35 mm

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP20
Resistencia al impacto IK IK07

Arquitectura

Elemento de control/operación Tecla simple

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 16 A

Texto

Tipo de conexión Con bornes roscados
Iluminación Iluminable mediante lámpara de neón, incandescente o unidad LED con borne N
Modo conmutación 3x 1 polo off

Sostenibilidad

Conforme RoHS Sí