



EC369M

Energiezähler,3phasig,100A direkt,Mbus,MID,RS485

Technische Eigenschaften

Architektur

Bussystem	M-BUS
-----------	-------

Elektrischer Strom

Nennstrom	100 A
-----------	-------

Kapazität

Anzahl Module	7
---------------	---

Konnektivität

Anschlussart	Direktanschluss
--------------	-----------------

Abmessungen

Höhe	90 mm
Breite	122,50 mm

Ausstattung

Art des Impulsgebers	Elektrisch
----------------------	------------

Kompatibilität

Geeignet für	Bezug/Lieferung
--------------	-----------------

Installation, Montage

Montage auf	Hutschiene
-------------	------------

Messung

Messsystem	Messwandler
Messgeräteart	Elektronisch
Frequenzmessbereich	50 - 50 Hz

Spannungsversorgung

Anzahl der Phasen für Einspeisung	4
-----------------------------------	---

Funktionen

Genauigkeitsklasse	B
Tarifausführung	Eintarif

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 - 70 °C

Leistung

Leistungsaufnahme VA	10 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2 W

Elektrischer Strom

Maximaler Strom im Messstromkreis	100 A
-----------------------------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja