




SRC06005

## Proudový měnič 600/5A, 5VA, tř. 1

### Technické vlastnosti

#### Funkce

|                 |   |
|-----------------|---|
| Třída přesnosti | 1 |
|-----------------|---|

#### Výkon

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Výkon                                        | 5 VA   |
| Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu | 5,50 W |

#### Rozměry

|              |          |
|--------------|----------|
| Výška        | 70 mm    |
| Šířka        | 50 mm    |
| Hloubka      | 30 mm    |
| Výška otvoru | 20 mm    |
| Šířka otvoru | 29,50 mm |

#### Konektivita

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Typ připojení | Šroubová svorka |
|---------------|-----------------|

#### Frekvence

|           |            |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Napětí

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Jmenovité izolační napětí | 3000 V |
|---------------------------|--------|

#### Podmínky použití

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Provozní teplota             | -40 - 40 °C |
| Skladovací/přepravní teplota | -40 - 40 °C |

#### Připojení

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Průřez flexibilního vodiče | 1.5 - 6 mm <sup>2</sup> |
| Průřez plného vodiče       | 1.5 - 6 mm <sup>2</sup> |

#### Bezpečnost

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stupeň krytí IP | IP10 |
|-----------------|------|

#### Elektrický proud

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Maximální intenzita pro primární | 600 A |
| Maximální intenzita sekundárního | 5 A   |

#### Instalace, montáž

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| Montáž | Lišta DIN<br>Montážní deska |
|--------|-----------------------------|

#### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny         | Ano |
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |