



K96K

#### QUADRO ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΜΠΑΡΑΣ 50-150mm

##### Τεχνικά χαρακτηριστικά

##### Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	50 - 150 mm <sup>2</sup>
Διατομή άκαμπτου αγωγού	50 - 150 mm <sup>2</sup>

##### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ονομαστική ροπή σύσφιξης	15 - 15 Nm
--------------------------	------------

##### Διαστάσεις

Ύψος μπάρας ιανομής	12 mm
Πλάτος/πάχος διανομής	5 - 10 mm
Ύψος	19,50 mm
Πλάτος	34 mm

##### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	275 A
------------------	-------

##### Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι