




K96M

**Zaciski do szyn zbiorczych 15-70mm<sup>2</sup> Cu 12x5mm**

**Właściwości techniczne**

**Rodzaj połączenia**

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 16 - 35 mm <sup>2</sup>  |
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego    | 1.5 - 70 mm <sup>2</sup> |

**Instalacja, montaż**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Nominalny moment dokręcania | 8 - 8 Nm |
|-----------------------------|----------|

**Wymiary**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Wysokość szyny zbiorczej          | 12 mm     |
| Szerokość/grubość szyny zbiorczej | 5 - 10 mm |
| Wysokość                          | 18 mm     |
| Szerokość                         | 25,50 mm  |
| Głębokość                         | 42 mm     |

**Prąd elektryczny**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 175 A |
|-----------------|-------|

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACh – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |