



B08824

### Té de dérivation pour Optima TM 22x12,5 blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

|         |       |
|---------|-------|
| Hauteur | 12 mm |
| Largeur | 22 mm |

##### Accessoires

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Type d'accessoires | Moulé |
|--------------------|-------|

##### Normes

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|----------------------------------------------------------|-----|

##### Matière

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Matériau   | Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) |
| Traitement | Non traité                            |
| Couleur    | Blanc                                 |
| Code RAL   | 9010                                  |

##### Sécurité

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK   | IK07 |
| Classe de protection (IP) | IP40 |

##### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -15 - 60 °C |
|------------------------|-------------|

##### Equipement

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Avec film de protection | Non |
|-------------------------|-----|

##### Adapté à

|                 |  |
|-----------------|--|
| Optima TM 22x12 |  |
|-----------------|--|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |