



53420219

**Inserto portaprese con terra, BRITISH STANDARD disinseribile bianco pol. luc.****Caratteristiche tecniche****Condizioni di impiego**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tensione nominale | 250 V |
|-------------------|-------|

**Corrente**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 13 A |
|-------------------|------|

**Frequenza**

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

**Materiali**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Colore                | Bianco polare           |
| Codice RAL            | 9010                    |
| finitura superficiale | Lucido                  |
| Materiale             | Materiale termoplastico |
| Trattamento           | Non trattato            |

**Serie**

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Altezza                             | 71 mm |
| Larghezza                           | 71 mm |
| Profondità delle scatole da incasso | 40 mm |

**Installazione, montaggio**

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Montaggio su | Montaggio a incasso |
|--------------|---------------------|

**Connettività**

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo di connessione             | Terminale a vite                       |
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a vite<br>Montaggio a uncino |

**Equipaggiamento**

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Tipo di connettore/spina presa     | British Standard |
| Inserto centrale ruotato           | No               |
| Con coperchio a cerniera           | No               |
| Con spinotto di protezione rotondo | No               |
| Con lampada di segnalazione        | No               |
| Con serratura                      | No               |

**Acessori**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

**Numero di moduli**

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 1 |
|------------------|---|

**Controlli e indicatori**

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tipo di illuminazione per componenti d'installazione | Luce di controllo operativa integrata |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|

**Protezione**

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Con protezione dal contatto incrementata | No   |
| Resistenza agli urti IK                  | IK02 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP)  | IP20 |

**Funzioni**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Con illuminazione di orientamento | No |
| Con illuminazione funzionale      | No |

**Identificazione**

|            |    |
|------------|----|
| Con stampa | No |
|------------|----|

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| <b>Testo</b>        |                                      |
| Custodia            | Piastra centrale                     |
| Protezione          | Protezione elevata contro i contatti |
| Tipo di connessione | Con morsetti a vite                  |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Adatto per</b> |  |
| Q.x / S.x/B.x     |  |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| <b>Sostenibilità</b>         |    |
| Senza alogeni                | Si |
| Conformità REACH – SVHC free | Si |
| Conformità ROHS              | Si |