



EC365B

Digitální elektroměr 3F, 1Tar. přímé měř. do 100A, s imp.výst., obousměrný

Technické vlastnosti

Architektura

Typ pólu	3P+N
----------	------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	100 A
-----------------	-------

Kapacita

Počet modulů	7
--------------	---

Konektivita

Typ připojení	Přímé připojení
---------------	-----------------

Rozměry

Výška	90 mm
-------	-------

Vybavení

Typ pulzního generátoru	Elektrický
-------------------------	------------

Přenos

Vhodné pro	Nákup
------------	-------

Měření

Měřicí systém	Přímé měření
---------------	--------------

Druh měřicího přístroje	Elektronicky
-------------------------	--------------

Měřicí rozsah frekvence	50 - 60 Hz
-------------------------	------------

Napájení 230 V, záložní baterie 10 let

Počet fází pro napájení	4
-------------------------	---

Funkce

Třída přesnosti	B
-----------------	---

Typ tarifu	Jednotarifní
------------	--------------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-10 - 55 °C
------------------	-------------

Skladovací/přepravní teplota	-25 - 70 °C
------------------------------	-------------

Výkon

Příkon VA	7,50 VA
-----------	---------

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	1,80 W
--	--------

Elektrický proud

Maximální proud měřicího obvodu	100 A
---------------------------------	-------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------