



HW1W312FS

**Offener Lasttrennschalter 1250A 3P HW1 Festeinbau**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	1250 A
-----------	--------

**Architektur**

Polanzahl	3
-----------	---

Gerätebauform	Festeinbau
---------------	------------

**Spannung**

Isolationsspannung Ui	1000 V
-----------------------	--------

Stoßspannungsfestigkeit Uimp	12000 V
------------------------------	---------

**Elektrischer Strom**

Kurzzeitstromfestigkeit Ausschaltvermögen Icw t=1 S bei 220 - 240 V AC IEC 60947-3	55 kA
--	-------

Kurzzeitstromfestigkeit Ausschaltvermögen Icw t=1 S bei 380 - 415 V AC IEC 60947-3	55 kA
--	-------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
--------------------	-------------

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----