



EC377M

kWh-meter 3-fase, via trafo 5/3000 A Modbus MID, 4 modulen

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bussysteem	MODBUS
------------	--------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	3000 A
-----------------	--------

Capaciteit

Aantal modulen	4
----------------	---

Afmetingen

Hoogte	90 mm
Breedte	72 mm

Samenstelling

Type impulsgever	Elektrisch
------------------	------------

Compatibiliteit

Geschikt voor	Inkoop/levering
---------------	-----------------

Aansluiting

Type connector/steker bussysteem	RS485
----------------------------------	-------

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Meting

Meetsysteem	Meetwaardeomvormer
Type meetinstrument	Elektronisch
Frequentie meetbereik	50 - 50 Hz

Voeding

Aantal fases voor voeding	4
---------------------------	---

Funcities

Type tarief	Enkeltarief
-------------	-------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 70 °C

Vermogen

Opgenomen vermogen VA	10 VA
Totaal vermogensverlies onder IN	2 W

Stroom / temperatuur

Maximale meetcircuitstroom	3000 A
----------------------------	--------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja