



K96V



## QUADRO ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΜΠΑΡΑΣ 16-70mm

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	16 - 70 mm <sup>2</sup>
Διατομή άκαμπτου αγωγού	16 - 70 mm <sup>2</sup>

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ονομαστική ροπή σύσφιξης	10 - 10 Nm
--------------------------	------------

#### Διαστάσεις

Πλάτος/πάχος διανομής	5 - 5 mm
Πλάτος	21 mm

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	400 A
------------------	-------

#### Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι