



SR1RSU

NH1-Sicherungslasttrennschalter 250A 60mm Einbautiefe 70mm RK150mm² SU

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	250 A
zul. Bemessungskurzzeitstromfestigkeit lcw unter 1s IEC60947	8.60 kA
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B	750 A

Sicherung

Sicherungsgrösse	NH1
------------------	-----

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	25 - 150 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	25 - 150 mm ²

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	12 - 12 Nm
----------------------	------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	20.80 W
---------------------------------------	---------

Belastbarkeit

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	1400
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gerätelebensdauer (Summe Mech.- und Elektrische Lebensdauer) IEC60947-3 Tab.4	1600

Spannung

Isolationsspannung Ui	1000 V
Stossspannungsfestigkeit	8000 V

Sicherheit

Schutzart IP	IP3X
--------------	------

Abmessungen

Höhe	306 mm
Breite	184 mm
Tiefe	110 mm
Abstand Sammelschienen	60 mm

Installation, Montage

Montage auf	Sammelschienensystem
-------------	----------------------

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja