



VH12NE

Rozvodnice do dutých příček volta, 1-řadá, 12 + 2 mod.

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí	400 - 400 V
------------------	-------------

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne
Montáž	Dutá příčka

Elektrický proud

Jmenovitý proud	63 A
-----------------	------

Výkon

Maximální ztrátový výkon rozvaděče při $\Delta T=20K$	12 W
---	------

Vybavení

Počet lišt	1
Počet řad v rozvaděči	1
Počet polí v šířce	1
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ne

Kapacita

Počet modulů	12
Počet polovičních modulových svorek na liště	24

Funkce

Se vstupy potrubí	Ano
-------------------	-----

Rozměry

Výška	356,50 mm
Šířka	348 mm
Hloubka	98 mm
Vestavěná výška	321 mm

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	1
-----------------------	---

Rozměry

Vestavěná šířka	314 mm
-----------------	--------

Kryt, dveře

Počet zámků	0
-------------	---

Rozměry

Vestavěná hloubka	89 mm
Počet jednotek šířky	12

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
----------------------	----

Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

Materiál

Materiál	Umělá hmota
Kód RAL	9010
Barva	Bílá

Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici	Ano
Montážní deska	Ne

Materiál

Odolnost proti ultrafialovému záření	Ano
--------------------------------------	-----

Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolace II
---------------	------------------

Stupeň krytí IP	IP30
-----------------	------

Typ uzamčení	Zámek na zacvaknutí Bez zámku
--------------	----------------------------------

Test žhavicím drátem	850 °C
----------------------	--------

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----
