



US51A5

Frontstycke, universN, 750x250mm, 5 x 12 moduler, Radavstånd 125mm

#### Tekniska egenskaper

##### Dimensioner

|       |        |
|-------|--------|
| Höjd  | 750 mm |
| Bredd | 250 mm |
| Djup  | 56 mm  |

##### Utrustning

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Antal sektioner i bredd | 1 |
| Antal rader             | 5 |

##### Material

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Färg     | Vit             |
| Material | Polystyren (PS) |

##### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP00 |
|---------------------|------|

##### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |