



EC379M

Cont. energia trif. p/ TI M-BUS + MID

Características técnicas

Arquitetura

Comunicação	M-BUS
-------------	-------

Corrente elétrica

Corrente nominal	3000 A
------------------	--------

Capacidade

Número de módulos	4
-------------------	---

Dimensões

Altura	90 mm
Largura	72 mm

Equipamento

Tipo de emissor de impulsos	Elétrico
-----------------------------	----------

Compatibilidade

Adequado para	Consumo/produção
---------------	------------------

Instalação, montagem

Montagem	Calha DIN
----------	-----------

Medição

Tipo de medição	Transformador de intensidade
Tipo de aparelho de medição	Eletrónico
Gama de medição de frequências	50 - 50 Hz

Alimentação

Número de fases da alimentação	4
--------------------------------	---

Funções

Tipo de tarifa	Tarifa única
----------------	--------------

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 55 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-25 - 70 °C

Potência

Consumo de energia VA	10 VA
Potência total dissipada em IN	2 W

Corrente elétrica

Corrente máxima do circuito de medição	3000 A
--	--------

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim