



HW1W312FS

**Offener Lasttrennschalter 1250A 3P HW1 Festeinbau**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	1250 A
-----------	--------

**Architektur**

Polanzahl	3
Gerätebauform	Festeinbau

**Spannung**

Isolationsspannung $U_i$	1000 V
Stossspannungsfestigkeit	12000 V

**Elektrischer Strom**

Kurzzeitstromfestigkeit Ausschaltvermögen $I_{cw}$ $t=1$ S bei 220 - 240 V AC IEC60947 - 3	55 kA
Kurzzeitstromfestigkeit Ausschaltvermögen $I_{cw}$ $t=1$ S bei 380 - 415 V AC IEC60947 - 3	55 kA

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
--------------------	-------------

**Nachhaltigkeit**

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja