



20307103



Регулятор температури приміщення, 250В, алюмінієвий лак, К.5

Технічні характеристики

Архітектура

Елемент керування/функціонування	Поворотний
----------------------------------	------------

Електричний струм

Номинальний струм	4 A
Максимальний комутаційний струм	10 A

Напруга

Номинальна напруга	230-230 V
--------------------	-----------

Електроживлення

Напруга живлення	230 В AC
------------------	----------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Налаштування

Заданий параметр температури комфорту	5 - 30 °C
---------------------------------------	-----------

Матеріали

Colour	Алюміній
Код RAL	9006
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Метал Пластик

Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	50,90 mm

Екран

З дисплеєм	Ні
------------	----

Обладнання

Перемикання різниці температур	0,50 K
Тип термостату	Кімнатний термостат
Тип датчика	Біметал
З обігрівачем	Так

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Під'єднання

Тип контактів	1NC
---------------	-----

Сумісність

Тип керування HVAC	Опалення
--------------------	----------

Умови використання

Клас енергоефективності	I (1%)
-------------------------	--------

Тексти

Режим встановлення	Без розпірних лап
Тип з'єднання	Зі вставними клемми
Теплова рециркуляція	З тепловою віддачею
Відбиток	З написом
Вузол	з окремим підключенням для нічного зниження

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так