



HHJ320DR

Interruttore automatico scatolato h3 x630 TM 3P 25kA 320A

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	320 A
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2	25 kA
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 240 V AC come da IEC 60947-2	35 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2	35 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-2	25 kA
Corrente nominale a 10 °C secondo IEC 60947	380,70 A
Corrente nominale a 15 °C secondo IEC 60947	373,60 A
Corrente nominale a 20 °C secondo IEC 60947	366,50 A
Corrente nominale a 25 °C secondo IEC 60947	359,10 A
Corrente nominale a 30 °C secondo IEC 60947	351,70 A
Corrente nominale a 35°C secondo IEC 60947	344 A
Corrente nominale a 40°C secondo IEC 60947	336,20 A
Corrente nominale a 45 °C secondo IEC 60947	328,20 A
Corrente nominale a 50 °C secondo IEC 60947	320 A
Corrente nominale a 55 °C secondo IEC 60947	311,60 A
Corrente nominale a 60°C secondo IEC 60947	302,90 A
Corrente nominale a 65 °C secondo IEC 60947	294 A
Corrente nominale a 70 °C secondo IEC 60947	284,80 A

Architettura

Numero di poli	3
Elemento di controllo/comando	Manetta
Tipo di costruzione del dispositivo	Fissa incorporata
Posizione del neutro	Senza neutro

Unità di sgancio

Tempo di risposta all'apertura	10 ms
--------------------------------	-------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Condizioni di impiego

Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	8000 V
Tensione di isolamento nominale Ui	800 V
Tensione nominale d'impiego CA	220 - 415 V

Funzioni

Unità di sgancio	TM R/R (termico e magnetico regolabili)
------------------	---

Potenza

Potenza dissipata totale	75 W
--------------------------	------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP4X
---	------

Impostazioni

	0,63
	0,8
	1

Cavo

Materiale del cavo	Rame
--------------------	------

Scheda tecnica del prodotto

HHJ320DR

Compatibilità

Compatibile con RDC AOB	Si
Adatto per guida DIN	No
Idoneo per quadro di distribuzione	Si

Serie

Serie	260 x 140 mm
Altezza	260 mm
Larghezza	140 mm
Profondità	150 mm
Sbarra a valle: larghezza, altezza, diametro vite (max.)	10 mm 12 mm 32 mm
Sbarra a monte: larghezza, altezza, diametro vite (max.)	10 mm 12 mm 32 mm

Installazione, montaggio

Posizione di montaggio/collegamento	Anteriore
Coppia di serraggio nominale	18 - 18 Nm
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore	18 - 18 Nm
Coppia di serraggio nominale terminale superiore	18 - 18 Nm

Sostenibilità

Conformità REACh - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si